

Hełm elektroizolacyjny EG-E-WR z przyłbicą ochronną



Numer katalogowy

EG-E-WR

Opis produktu

Hełm elektroizolacyjny EG-E-WR z przyłbicą do pracy pod napięciem

Ochrona głowy i twarzy przy pracach energetycznych do 1000 V

Model **EG-E-WR** to zaawansowany hełm ochronny przeznaczony do stosowania w pracach elektroenergetycznych, gdzie istnieje ryzyko porażenia prądem do **1000 V**. Kask wykonano z lekkiego i wytrzymałego tworzywa PE, a jego zamknięta konstrukcja zapewnia odporność mechaniczną i izolację elektryczną w każdych warunkach pogodowych.

Produkt dedykowany jest dla energetyków, elektryków, monterów sieciowych oraz służb serwisowych i przemysłowych pracujących przy urządzeniach elektrycznych.



Hełm UVEX Airwing E posiada zintegrowaną osłonę twarzy chroniącą przed **łukiem elektrycznym**, która chowana jest po bokach hełmu w specjalnych kieszonkach. Dodatkowo model wyposażono w sześciopunktową więźbę tekstylną z pokrętkiem do precyzyjnej regulacji. Ergonomiczny kształt skorupy zapewnia **wysoki komfort noszenia**, nawet podczas wielogodzinnej pracy w trudnych warunkach.

Hełm dostępny w wersji białej i żółtej. Inne kolory na zapytanie.



Materiał: polietylen (PE), lekki i odporny na warunki atmosferyczne.

Masa: ok. 350 g

Zakres temperatur stosowania: od -20°C do +50°C

Temperatura testowa: do -30°C (EN 397)

Hełm jest kompatybilny z nasznikami ochronnymi oraz dodatkowymi osłonami twarzy.



Najważniejsze zalety hełmu EG-E-WR

- Chroni głowę i twarz przy pracach pod napięciem
- Elektroizolacja do 1000 V
- Odporność na temperatury do -30°C
- Wygodna, regulowana wieżba tekstylna
- Polietylenowa skorupa – niska masa i wytrzymałość
- Zintegrowana przyłbica przeciwłukowa

Dostępne kolory

- Biały – dostępny od ręki
- Żółty – dostępny od ręki
- Inne kolory – na zamówienie

Badania okresowe

Produkt został poddany wymaganiom badaniom jakościowym i spełnia obowiązujące normy. Protokół z przeprowadzonych badań załączony do produktu.

Uwaga! Produkt podlega okresowym badaniom kontrolnym.

Zalecany termin kolejnego badania: **co 12 miesięcy**

[Zamów badanie hełmu >](#)

System QR

Hełm EG-E-WR oznaczony jest indywidualnym **kodem QR**, który umożliwia natychmiastowy dostęp do dokumentacji oraz historii użytkowania. System ten wspiera skuteczne zarządzanie flotą sprzętu ochronnego.

[Zarejestruj się w systemie QR >](#)

Deklaracje i zgodność

Produkt posiada **protokoły badań napięciowych** oraz **deklaracje zgodności** producenta. Spełnia wymagania normy **EN 397** oraz elektroizolacyjnej normy dodatkowej.

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#) – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni model do Twoich potrzeb.

Karta katalogowa

Karta katalogowa hełmu elektroizolacyjnego EG-E-WR

[Pobierz kartę katalogową EG-E-WR](#)

Hełm elektroizolacyjny EG-E-WR

Zastosowanie:

Hełm przeznaczony do ochrony głowy przed urazami mechanicznymi oraz do pracy pod napięciem do 1000 V. Wyposażony w przyłbicę chroniącą twarz przed łukiem elektrycznym. Zalecany do stosowania w przemyśle elektroenergetycznym i instalacjach niskonapięciowych.

Dane techniczne:

- **Model:** EG-E-WR (UVEX Airwing E)
- **Materiał skorupy:** polietylen (PE)
- **Masa hełmu:** ok. 350 g
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +50°C
- **Wyposażenie:** sześciopunktowa więźba tekstylna, przyłbica, pokrętło regulacyjne
- **Kolory standardowe:** żółty, biały (inne na zapytanie)
- **Normy:** EN 397, EN 50365
- **Badania:** protokół badań napięciowych do 1000 V
- **Gwarancja:** 2 lata

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):

- Ochronniki słuchu mocowane bocznie
- Dodatkowa osłona twarzy
- Pas podbródkowy 2- lub 4-punktowy

Gwarancja

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** producenta. Zaleca się wykonywanie przeglądów okresowych co 12 miesięcy, zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi sprzętu do pracy pod napięciem.

Uwagi:

- Produkt podlega badaniom okresowym co 12 miesięcy
- Każdy egzemplarz posiada naklejkę z kodem QR oraz deklarację zgodności

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl