



Zamykana stacja do płukania oczu PLUM EYE WASH 4650

Numer katalogowy

4650

Opis produktu

Opis i działanie

Zamykana stacja do płukania oczu PLUM EYE WASH 4650 to produkt stworzony z myślą o zapewnieniu szybkiej i skutecznej pomocy w przypadku zagrożenia wzroku. Obudowa wykonana z polistyrenu jest odporna na uderzenia oraz pyłoszczelna, co sprawia, że zestaw jest idealny do stosowania w miejscach o podwyższonym ryzyku uszkodzenia oczu. Wewnątrz znajdują się dwie butelki o pojemności 500 ml każda, wypełnione specjalnym płynem Eye Wash, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia i podrażnienia.

W przypadku wypadku, czas reakcji jest kluczowy. Zestaw umożliwia płukanie oczu przez łącznie 10 minut, co jest wystarczające, aby zminimalizować skutki ewentualnych urazów. Dodatkowo, stacja wyposażona jest w lustro, co ułatwia prawidłowe użycie produktu. Możliwość zawieszenia na ścianie sprawia, że stacja jest zawsze w zasięgu ręki, co jest niezwykle istotne w sytuacjach awaryjnych.

Najważniejsze korzyści

- Odporna na uderzenia obudowa zapewniająca trwałość.
- Łatwy dostęp do płynów do płukania oczu w sytuacjach awaryjnych.
- Wysoka pojemność butelek (2 x 500 ml) pozwala na długotrwałe płukanie.
- Możliwość zawieszenia na ścianie dla lepszej dostępności.
- Wbudowane lustro ułatwiające aplikację.
- Pyłoszczelna konstrukcja chroniąca zawartość przed zanieczyszczeniem.
- Prosta obsługa, idealna do użytku w miejscach pracy.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Pojemność butelek	500 ml
Czas płukania	10 min
Materiał obudowy	Polistyren
Wymiary	Standardowe

Montaż i bezpieczeństwo

Stacja powinna być zamontowana w łatwo dostępnym miejscu, w pobliżu potencjalnych zagrożeń dla wzroku. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać stan płynów oraz datę ich ważności, aby zapewnić ich skuteczność w sytuacjach awaryjnych.

Konserwacja i serwis

Zaleca się regularne przeglądanie stacji oraz wymianę płynów co najmniej raz na rok, aby zapewnić ich skuteczność. W przypadku uszkodzenia obudowy, należy ją natychmiast wymienić na nową, aby zachować pełną funkcjonalność zestawu.

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#)

Karta katalogowa

Zamykana stacja do płukania oczu PLUM EYE WASH 4650

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do szybkiego płukania oczu w przypadku kontaktu z substancjami drażniącymi lub zanieczyszczeniami. Idealny do miejsc pracy, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku.

Cechy kluczowe

- Odporna na uderzenia obudowa z polistyrenu.
- Wbudowane lustro ułatwiające użycie.
- Możliwość zawieszenia na ścianie dla lepszej dostępności.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność butelek	500 ml
Czas płukania	10 min

Wyposażenie

W zestawie znajdują się dwie butelki płynu Eye Wash oraz instrukcja obsługi.

Uwagi/bezpieczeństwo

Regularne przeglądanie stanu płynów oraz ich wymiana co najmniej raz w roku jest zalecana.

Konserwacja/serwis

W przypadku uszkodzenia obudowy, należy ją wymienić na nową, aby zachować pełną funkcjonalność zestawu.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl